

**Pince coupante frontale, non revêtue, Longueur totale: 160mm****Données de commande**

N° commande	721150 160
GTIN	4045197166203
Classe d'article	72B

Description**Exécution:**

Tête puissante avec articulation courte. Taillants trempés par induction (environ 64 HRC). Pince noire et brunie à froid, tête polie, branches revêtues de plastique. Capacité de coupe élevée grâce à des rapports de transmission optimaux.

Norme:

DIN ISO 5748

Matière(s):

Acier pour traitement thermique au chrome-vanadium, trempé.

Description technique

Capacité de coupe: fil doux jusqu'à Ø	4,5 mm
Capacité de coupe: fil dur jusqu'à Ø	2,5 mm
Longueur totale	160 mm
Capacité de coupe: corde à piano jusqu'à Ø	2 mm
Norme	DIN ISO 5748
Poignée	avec revêtement en plastique
Procédé de fabrication	Taillants trempés par induction (environ 64 HRC)
Matériau	Acier au chrome-vanadium
Surface	noire et brunie à froid

Tête	non revêtue
Type de produit	Pince coupante