



Foret hélicoïdal HSS HOLEX CleverDrill, non revêtu, Ø DC h8: 7,8 mm



Données de commande

N° commande	113005 7,8
GTIN	4045197952479
Classe d'article	12B

Description

Exécution:

Foret robuste pour toutes les applications standard. Capacités de pré-perçage améliorées grâce à l'affûtage en croix. Épaisseur et conicité d'âme standard. Rectifiés. Surface: goujure hélicoïdale revenue couleur bronze.

Arrosage interne: non

Norme: DIN 1897

Tolérance Ø nominal: h8

Angle de pointe: 130 degré

Nombre de dents Z: 2

Profondeur de perçage maximale recommandée L_2 : 25,3 mm

Longueur des goujures L_c : 37 mm

Longueur totale L: 79 mm

Ø queue D_s : 7,8 mm

Avance f dans l'acier < 750 N/mm²: 0,08 mm/tr

Description technique

Ø queue D_s	7,8 mm
Longueur des goujures L_c	37 mm
Norme	DIN 1897
Tolérance Ø nominal	h8
Longueur totale L	79 mm
Ø nom. D_c	7,8 mm
Profondeur de perçage maximale recommandée L_2	25,3 mm

Nombre de dents Z	2
Avance f dans l'acier < 750 N/mm ²	0,08 mm/tr
Angle de pointe	130 degré
Série	HOLEX CleverDrill
Revêtement	non revêtu
Type d'outils	HSS
Type	N
Queue	Queue cylindrique
Arrosage interne	non
Bague de couleur	Sans
Type de produit	Forets hélicoïdaux