



Pince coupante diagonale à forte démultiplication, polie, avec ressort d'ouverture, Longueur totale: 160mm



Données de commande

N° commande	725230 160
GTIN	4003773065111
Classe d'article	73F

Description

Exécution:

Tête puissante avec taillants trempés par induction (env. 64 HRC). Articulation noyée. **Avec ressort d'ouverture.**

Pince noire et brunie à froid, tête polie, branches avec gaine multimatériau. Capacité de coupe élevée grâce à un rapport de transmission optimal.

Norme:

DIN ISO 5749

Matière(s):

Acier au chrome-vanadium, forgé et trempé.

Description technique

Capacité de coupe: fil dur jusqu'à Ø	2,5 mm
Capacité de coupe: corde à piano jusqu'à Ø	2 mm
Longueur totale	160 mm
Capacité de coupe: fil doux jusqu'à Ø	3,4 mm
Norme	DIN ISO 5749
Poignée	Gaine épaisse
Procédé de fabrication	Taillants trempés par induction (environ 64 HRC)
Matériau	Acier au chrome-vanadium

Surface	noire et brunie à froid, tête polie
Pince coupante diagonale à forte démultiplication hautes performances	non
Avec ressort d'ouverture commutable	oui
Type de produit	Pince coupante