

**Taraud machine Type B DIN 371/376, non revêtu, M: M24****Données de commande**

N° commande	131260 M24
GTIN	4045197953285
Classe d'article	12H

Description**Exécution:****Avec affûtage.**

Type de filetage: M

Type d'outils: HSS E

Norme: DIN 376

Classe de tolérance: ISO 2 6H

Pas de filetage: 3 mm

Longueur totale L: 160 mm

Ø queue D_s: 18 mm

Carré corps □: 14,5 mm

Ø perçage: 21 mm

Description technique

Longueur totale L	160 mm
Carré corps □	14,5 mm
Norme	DIN 376
Nombre de dents Z	3
Ø queue D _s	18 mm
Ø perçage	21 mm
Pas de filetage	3 mm
Filetage Ø	24 mm
Classe de tolérance	ISO 2 6H

Profondeur de filetage	72 mm
Nombre de goujures	3
Type d'outils	HSS E
Type de filetage	M
Taille de filetage	M24
Revêtement	non revêtu
Angle de flanc	60 degré
Norme de filetage	DIN 13
Entrée	B
Queue	Queue cylindrique avec h9
Arrosage interne	non
Utilisation avec le type d'alésage	jusqu'à 3xD pour les trous débouchants
Sens de la coupe	à droite
Type d'outil de filetage	Taraud machine pour l'usinage traditionnel
Bague de couleur	Sans
Type de produit	Taraud

Données utilisateur

	Adéquation	V _c	Code ISO
Alu (à copeaux courts)	moyennement adaptée	13 m/min	N
Acier < 500 N/mm ²	adaptée	15 m/min	P
Acier < 750 N/mm ²	adaptée	15 m/min	P
Huile	adaptée		
av. arrosage max.	moyennement adaptée		