

**Garant**

**Fraise à surfacer à 45° hautes performances GARANT Softcut®, avec alésage, Ø D / nombre de dents Z: 80/8mm**

**Données de commande**

N° commande	213555 80/8
GTIN	4045197953612
Classe d'article	210

**Description****Exécution:**

Nombre de dents élevé pour une productivité optimale. Attaque positive et effort de coupe réduit pour une faible consommation de puissance. Faibles vibrations grâce à la géométrie d'outil particulière.

**Remarque(s):**

Utiliser le tournevis dynamométrique GARANT TQ **211750 3,0** avec l'embout **674252 15IP**.

**Description technique**

Ø ext. max. $D_{max}$	92,1 mm
Ø fixation	27 mm
Ø dents $D_c$	80 mm
Jeu de vis pour plaquettes	219833 (15IP; 3,0 Nm)
Longueur totale $L_{tot}$	50 mm
Plaquette adaptée	SE.T1305

Plaquette adaptée	XEEW1305
Nombre de dents Z	8
Série	Softcut®
Type de queue	avec alésage
Angle d'attaque $\kappa$	45 degré
Pas des arêtes de coupe	Différent
Arrosage interne	oui
Méthode d'usinage	MTC
Changement d'outil	PowerCard
Type de produit	Fraises à surfacer

## Accessoires

Tournevis dynamométrique, couple fixe Couple prédéfini 3,0 Nm	211750 3,0
PrecisionBit pour Torx-Plus®, 1/4 pouce E 6,3 Profil Torx-Plus® 15IP	674252 15IP