

**Garant**
**Fraise carbure monobloc avec plus de brise-copeaux TPC, TiAlN, Ø f8 DC: 10mm**

**Données de commande**

N° commande	203108 10
GTIN	4045197954176
Classe d'article	11X

**Description**
**Exécution:**

Fraise hautes performances avec **pas de denture** et **d'hélice différentiels**. Résistance à la rupture par flexion optimisée par utilisation de substrats à grains ultra-fins.

**Brise-copeaux pour un bris de copeaux contrôlé.**

**Remarque(s):**

$h_{max}$ : les valeurs indiquées dans le tableau sont des valeurs maximales.

$a_{e\ max} = 0,03 \times D$  pour l'usinage TPC.

Tolérance Ø nominal: f8

Nombre de dents Z: 7

Angle d'hélice: 40 degré

Direction de l'approche: Horizontal et oblique

Queue: DIN 6535 HB avec h6

Qualité d'équilibrage avec queue: G 2,5 avec HB

Nombre de dents Z: 7

Longueur de coupe  $L_c$ : 50 mm

Longueur totale L: 96 mm

Ø queue  $D_s$ : 10 mm

Largeur du chanfrein de bec à 45°: 0,2 mm

Épaisseur moyenne de copeau  $h_{max}$  pour le fraisage TPC dans l'INOX < 900 N/mm<sup>2</sup>: 0,037 mm

**Description technique**

Largeur du chanfrein de bec à 45°	0,2 mm
Direction de l'approche	Horizontal et oblique
Longueur de coupe $L_c$	50 mm

Tolérance Ø nominal	f8
Ø dents $D_c$	10 mm
Qualité d'équilibrage avec queue	G 2,5 avec HB
Épaisseur moyenne de copeau $h_{max}$ pour le fraisage TPC dans l'INOX < 900 N/mm <sup>2</sup>	0,037 mm
Longueur totale L	96 mm
Angle d'hélice	40 degré
Queue	DIN 6535 HB avec h6
Nombre de dents Z	7
Ø queue $D_s$	10 mm
Angle du chanfrein de bec	45 degré
Revêtement	TiAlN
Type d'outils	Carbure monobloc
Norme	Norme usine
Type	N
Propriété de l'angle d'hélice	Différent
Pas des arêtes de coupe	Différent
Largeur de passe $a_e$ pour le fraisage	0,03×D
Arrosage interne	non
Méthode d'usinage	TPC
Bague de couleur	bleu
Type de produit	Fraise à dresser

## Données utilisateur

	Adéquation	$V_c$	Code ISO
Acier < 500 N/mm <sup>2</sup>	adaptée	270 m/min	P
Acier < 750 N/mm <sup>2</sup>	adaptée	240 m/min	P
Acier < 900 N/mm <sup>2</sup>	adaptée	210 m/min	P
Acier < 1100 N/mm <sup>2</sup>	adaptée	160 m/min	P

INOX < 900 N/mm <sup>2</sup>	adaptée	200 m/min	M
INOX > 900 N/mm <sup>2</sup>	adaptée	140 m/min	M
av. arrosage max.	Adapté		
av. arrosage min.	Moyennement adapté		
Air	adaptée		