

Garant

Fraise finition carbure monobloc GARANT Master Steel HPC, TiAlN, Ø f8 DC: 14mm



Données de commande

N° commande	204019 14
GTIN	4045197954244
Classe d'article	11X

Description

Exécution:

Pour les **opérations de finition**.

Géométrie spéciale pour une évacuation des copeaux optimale.

Grande **stabilité et faibles vibrations** grâce au pas différentiel.

Pour le **contournage en roulant lors de la passe de finition**.

Arêtes particulièrement longues pour une finition efficace.

Remarque(s):

Réaffûtage possible à partir de $\varnothing D_c = 6 \text{ mm}$.

$a_{e \max} = 0,05 \times D$

Description technique

Ø dents D_c	14 mm
Ø queue D_s	14 mm
Qualité d'équilibrage avec queue	G 2,5 avec HA
Avance f_z pour le dressage dans l'acier $< 900 \text{ N/mm}^2$	0,098 mm
Angle d'hélice	45 degré
Direction de l'approche	horizontal
Longueur totale L	122 mm
Queue	DIN 6535 HA avec h6
Longueur de coupe L_c	70 mm

Tolérance Ø nominal	f8
Nombre de dents Z	7
Angle du chanfrein de bec	90 degré
Série	Master Steel
Revêtement	TiAlN
Type d'outils	Carbure monobloc
Norme	Norme usine
Type	N
Pas des arêtes de coupe	différent
Largeur de passe a_e pour le fraisage	$0,05 \times D$ pour le dressage
Arrosage interne	non
Méthode d'usinage	HPC
Bague de couleur	Vert
Type de produit	Fraise à dresser

Données utilisateur

	Adéquation	V_c	Code ISO
Acier < 500 N/mm ²	adaptée	240 m/min	P
Acier < 750 N/mm ²	adaptée	220 m/min	P
Acier < 900 N/mm ²	adaptée	200 m/min	P
Acier < 1100 N/mm ²	adaptée	180 m/min	P
Acier < 1400 N/mm ²	adaptée	150 m/min	P
INOX < 900 N/mm ²	adaptée	90 m/min	M
INOX > 900 N/mm ²	adaptée	80 m/min	M
Fonte GG(G)	adaptée	200 m/min	K
av. arrosage max.	moyennement adaptée		
av. arrosage min.	moyennement adaptée		
à sec	moyennement adaptée		
Air	adaptée		

