

Garant**Mandrins de taraudage à changement rapide, BT 40, Capacité de taraudage: M6-20****Données de commande**

N° commande	334663 M6-20
GTIN	4045197954428
Classe d'article	31M

Description**Exécution:**

- **Construction courte, avec compensation de longueur élastique en compression et extension.**
- **Pression d'attaque réglable pour différents tarauds et matériaux.**

Utilisation:

- **Réalisation de taraudages de précision.**
- **Utilisables pour filetages gauche et droite.**
- **Pour machines CN et centres d'usinage.**

Accessoire(s):

Adaptateurs de taraudage, voir codes art. 335420 – 335660.

Tirettes (AB) 308600 – 308806, clé de serrage AB 308820; 308835.

Remarque(s):

- **Mandrins de taraudage à changement rapide avec d'autres types de queues réf. M14 – M33 disponibles sur demande.**
- **Mandrins de taraudage à changement rapide inappropriés à l'arrosage par le centre.**

Norme de porte-outils: ISO 7388-2

Compensation pression: 12,5 mm

Compensation extension: 12,5 mm

Ø ext. D: 55 mm

Ø int. D₁: 31 mm

Longueur de col cote A: 93 mm

Description technique

Longueur de col cote A	93 mm
Ø int. D ₁	31 mm
Capacité de taraudage	M6 – M20
Compensation pression	12,5 mm
Ø ext. D	55 mm
Compensation extension	12,5 mm
Support	BT 40
Norme de porte-outils	JIS B6339
Norme de porte-outils	ISO 7388-2
Type de produit	Mandrins de taraudage