

HOLEX**Mandrin de taraudage à changement rapide, Ø queue 32 mm, Capacité de taraudage: M14-33****Données de commande**

N° commande	334628 M14-33
GTIN	4045197954435
Classe d'article	32P

Description**Exécution:**

- **Construction courte, avec compensation de longueur élastique en compression et extension.**
- **Pression d'attaque réglable pour différents tarauds et matériaux.**

Queue cylindrique DIN 1835 – types B et E.

Utilisation:

- **Réalisation de taraudages de précision.**
- **Utilisables pour filetages gauche et droite.**
- **Pour machines CN et centres d'usinage.**

Accessoire(s):

Adaptateurs de taraudage, voir codes art. 335420 – 335660.

Remarque(s):

- **Mandrins de taraudage à changement rapide avec d'autres types de queues réf. M14 – M33 disponibles sur demande.**
- **Mandrins de taraudage à changement rapide inappropriés à l'arrosage par le centre.**

Compensation pression: 20 mm

Compensation extension: 20 mm

Ø ext. D: 78 mm

Ø int. D₁: 48 mm

Longueur de col cote A: 132,5 mm

Description technique

Compensation extension	20 mm
Ø ext. D	78 mm
Compensation pression	20 mm
Ø int. D ₁	48 mm
Longueur de col cote A	132,5 mm
Support	Ø queue 32 mm
Type de produit	Mandrins de taraudage