



**Plateau à aimant permanent, avec pas polaire parallèle, Ø mandrin: 200mm**



## Données de commande

N° commande	380777 200
GTIN	2050001944405
Classe d'article	33S

## Description

### Exécution:

Puissant système magnétique avec aimants en **néodyme** et profondeur de champ magnétique faible. Force magnétique **réglable progressivement**.

### Utilisation:

Pour travaux de rectification et de tournage.

Pour le serrage de pièces minces et de petite à grande taille.

### Remarque(s):

Possibilité d'intégrer un trou de centrage «J».

## Description technique

Ø centrage	150 mm
Poids	13 kg
Prof. centrage	4 mm
Hauteur	57 mm
Filetage Ø	4xM8

Force d'attraction nominale	100 N/cm <sup>2</sup>
Trou de centrage possible J	20×6 mm
Tolérance hauteur	0 / -1 mm
Ø cercle trous	180 mm
Profondeur du champ magnétique	10 mm
Ø mandrin	200 mm
Pas polaire parallèle	8+3 mm
Usure de la plaque polaire	6 mm
Type de produit	Plateau à aimant permanent