

**Garant****WOEX 06T304 T, HB330, Type: UNI****Données de commande**

N° commande	232735 UNI
GTIN	4045197955159
Classe d'article	21E

**Description****Adapté(s) pour :**

Forets à plaquettes GARANT 232298 / 2300 / 2302 / 2310.

Méthode d'usinage: MTC

Avance f: 0,12 mm/tr

**Description technique**

Avance f	0,12 mm/tr
Nombre de changements/dents	3
Code ISO plaquette	WOEX 06T304 T
Nuance	HB330
Type d'outils	Carbure
Méthode d'usinage	MTC
Type de produit	Plaquettes pour perçage

**Données utilisateur**

	<b>Adéquation</b>	<b>V<sub>c</sub></b>	<b>Code ISO</b>
Acier < 500 N/mm <sup>2</sup>	adaptée	275 m/min	P
Acier < 750 N/mm <sup>2</sup>	adaptée	275 m/min	P
Acier < 900 N/mm <sup>2</sup>	adaptée	275 m/min	P
INOX < 900 N/mm <sup>2</sup>	adaptée	165 m/min	M
INOX > 900 N/mm <sup>2</sup>	moyennement adaptée	165 m/min	M
Ti > 850 N/mm <sup>2</sup>	moyennement adaptée	80 m/min	S
Uni	adaptée		
av. arrosage max.	adaptée		