

**Garant**
**Fraise grande avance GARANT Power Q, Queue Weldon, Ø D / nombre de dents Z: 18/2mm**

**Données de commande**

N° commande	212802 18/2
GTIN	4045197956026
Classe d'article	210

**Description**
**Pièce(s) de rechange:**

Jeu de vis pour plaquettes 219799 1 (8IP; 1,2 Nm).

**Remarque(s):**

Utiliser le tournevis dynamométrique GARANT TQ **211750 réf. 1,2** avec l'embout **674252 réf. 8IP**.

**Description technique**

Longueur de plongée oblique L pour $\alpha_{\max}$	8,13 mm
Ø queue $D_s$ h6	16 mm
Ø $D_3$	10 mm
Longueur de col $L_1$	30 mm
Ø dents $D_c$	18 mm
Perçage par interpolation Ø $D_{\min}$	28 mm
Plaquette adaptée	XOM.060310
Perçage par interpolation Ø $D_{\max}$	34 mm
Perçage par interpolation $a_p$	0,3 mm
Arrosage interne	oui
Angle de plongée oblique $\alpha_{\max}$	2,82 degré

Nombre de dents Z	2
Longueur totale L <sub>tot</sub>	80 mm
Série	Power Q
Angle d'attaque κ	15 degré
Type de queue	Queue Weldon
Application de fraisage	Tréflage
Application de fraisage	Fraisage par interpolation
Application de fraisage	Ramping
Méthode d'usinage	HPC
Changement d'outil	PowerCard
Type de produit	Fraise à copier (RD..10)

## Accessoires

PrecisionBit pour Torx-Plus®, 1/4 pouce E 6,3 Profil Torx-Plus® 8IP	674252 8IP
Tournevis dynamométrique, couple fixe Couple prédéfini 1,2 Nm	211750 1,2