

**Foret hélicoïdal long HSS CleverDrill N, non revêtu, Ø DC h8: 2,7 mm****Données de commande**

N° commande	116050 2,7
GTIN	4045197956163
Classe d'article	12B

Description**Exécution:**

HOLEX CleverDrill – Foret robuste pour toutes les applications standard. Capacités de pré-perçage améliorées grâce à l'affûtage en croix. Epaisseur et conicité d'âme standard. Rectifiés. Surface: goujure hélicoïdale revenue couleur bronze.

Recommandation(s):

Profondeur de perçage maximale:

Longueur des goujures (voir tableau) moins 1,5×Ø nominal.

Remarque(s):

Forets à centrer CN adaptés 112120, 112140 et 112170 avec **angle de pointe de 142°** pour une plus grande sécurité de processus

Arrosage interne: non

Norme: DIN 340

Tolérance Ø nominal: h8

Angle de pointe: 130 degré

Nombre de dents Z: 2

Profondeur de perçage maximale recommandée L₂: 61,95 mm

Longueur des goujures L_c: 66 mm

Longueur totale L: 100 mm

Ø queue D_s: 2,7 mm

Description technique

Longueur totale L	100 mm
Profondeur de perçage maximale recommandée L ₂	61,95 mm
Ø nom. D _c	2,7 mm
Norme	DIN 340

Longueur des goujures L_c	66 mm
Tolérance $\varnothing$ nominal	h8
$\varnothing$ queue D_s	2,7 mm
Nombre de dents Z	2
Angle de pointe	130 degré
Série	HOLEX CleverDrill
Revêtement	non revêtu
Type d'outils	HSS
Type	N
Queue	Queue cylindrique
Arrosage interne	non
Bague de couleur	Sans
Type de produit	Forets hélicoïdaux