

**Balayeuse, Référence fabricant: SW250****Données de commande**

N° commande	078550 SW250
GTIN	5715492191987
Classe d'article	07C

Description**Exécution:**

Balayeuses manuelles avec brosses principales et latérales réglables sans outil pour un nettoyage optimal, même sur des sols de qualité différente.

Commande manuelle, **très grande trémie, châssis anticorrosion pour une longue durée de vie** et poignée repliable.

Pour utilisation à l'intérieur et à l'extérieur.

Utilisation:

Pour sols durs et recouverts de tapis. Idéale pour le balayage de feuilles, de petites quantités de poussières sèches, de capsules de bouteilles, de mégots de cigarettes, etc.

Livraison:

Balayeuse manuelle, brosse principale, brosse latérale, filtre intégré. Brosse principale et deux brosses latérales.

Description technique

Rendement théorique	3680 m ² /h
Volume du récipient	38 l
Longueur	1470 mm

Largeur de travail avec brosses latérales	920 mm
Largeur	920 mm
Référence fabricant	SW250
Poids	20 kg
Hauteur	1120 mm
Type de produit	Balayeuses