



## Pince coupante diagonale, chromée isolée suivant VDE, Longueur totale: 180mm



### Données de commande

N° commande	725335 180
GTIN	4003773018179
Classe d'article	73F

### Description

#### Exécution:

Forme étroite avec arêtes trempées par induction (env. 62 HRC).

Pince chromée, branches revêtues de plastique, **isolées**.

**Isolation suivant DIN EN CEI 60900 / VDE 0682-201** pour travaux sous tension jusqu'à 1000 V.

#### Norme:

**DIN ISO 5749**

#### Matière(s):

Acier à outils spécial, forgé et trempé.

### Description technique

Longueur totale	180 mm
Capacité de coupe: fil dur jusqu'à Ø	2,5 mm
Capacité de coupe: fil doux jusqu'à Ø	4 mm
Norme	DIN EN CEI 60900 / VDE 0682-201
Norme	DIN ISO 5749
Poignée	isolée
Procédé de fabrication	Taillants trempés par induction (environ 62 HRC)
Matériau	Acier à outils spécial

Surface	chromée
Pince coupante diagonale à forte démultiplication hautes performances	non
Avec ressort d'ouverture commutable	non
Type de produit	Pince coupante