

**rapid****Enrouleur de tuyau automatique, Type: 15SCS****Données de commande**

N° commande	080070 15SCS
GTIN	2050001946843
Classe d'article	08A

**Description****Exécution:**

Enrouleur de tuyau automatique dans un boîtier en plastique avec flexible en PU et **guidage de tuyau**, pour montage mural à l'aide d'une plaque pivotante. **Avec RAPID-SCS.**

Largeur: 465 mm

Profondeur: 220 mm

Hauteur: 400 mm

Pression de service max.: 16 bar

Raccord Sortie: 3/8 AG pouce

Raccord Entrée: 3/8 AG pouce

**Description technique**

Longueur de tuyau utile	15 m
Pression de service max.	16 bar
Ø int. tuyau	10 mm
Raccord Sortie	3/8 AG pouce
Raccord Entrée	3/8 AG pouce
Profondeur boîtier	220 mm

Largeur boîtier	465 mm
Hauteur boîtier	400 mm