

VBW**Coupe-boulons avec tête coudée, Longueur totale: 610mm****Données de commande**

N° commande	733000 610
GTIN	4005887367303
Classe d'article	73L

Description**Exécution:**

Tête **coudée** et démultiplication. Réglage aisé et précis du couteau par des vis excentriques. Forgé, butée de limitation avec zone tampon extra grande, branches tubulaires vernies avec gaine multimatière.

Utilisation:

Pour coupes affleurées de fers de béton armé, etc. présentant une résistance maximale de 48 HRC (résistance à la traction env. 1600 N/mm²).

Matière(s):

Couteau en acier à outils spécial, lames trempées par induction.

Description technique

Pour acier rond jusqu'à 48 HRC ou 1600 N/mm ² jusqu'à Ø	7 mm
Longueur totale	610 mm
Pour acier rond jusqu'à 40 HRC ou 1200 N/mm ² jusqu'à Ø	8 mm
Pour acier rond jusqu'à 19 HRC ou 800 N/mm ² jusqu'à Ø	9 mm
Type de produit	Pince coupante

Accessoires

733110 610

Couteau de rechange complet avec vis Longueur totale
610 mm
