

Garant**Tournevis pour vis à fente, court, Largeur embout (b): 4mm****Données de commande**

N° commande	664120 4
GTIN	4045197923585
Classe d'article	61F

Description**Exécution:**

Manche avec revêtement en **Haptoprene** ergonomique, non irritant pour la peau et corps en polypropylène antichocs et particulièrement résistant. Grâce à la structure particulière de la surface, il est possible de transmettre des couples élevés, même avec les mains humides ou couvertes d'huile. **Lame** en acier spécial au chrome-vanadium de dureté maximale mais particulièrement tenace. Surface nickelée et chromée, extrémité noire à faces parallèles et planes.

Norme:Ähnlich **DIN 5265B**.**Description technique**

Longueur totale	80 mm
Désignation de la lame	2
Largeur embout (b)	4 mm
Epaisseur embout (a)	0,6 mm
Longueur lame	30 mm
Profil d'entraînement	Tournevis pour vis à fente
Type de produit	Tournevis

