

**VBW****Coupe-boulons UNIBOLT®, Longueur totale: 610mm**

## Données de commande

N° commande	733500 610
GTIN	4005887563309
Classe d'article	73L

## Description

**Exécution:**

Tête avec démultiplication et couteaux universels. Réglage aisé et précis du couteau par des vis excentriques. Forgé, butée de limitation avec zone tampon extra grande, branches tubulaires vernies.

**Utilisation:**

Pour couper des aciers normaux et à haute résistance jusqu'à 48 HRC (résistance à la traction env. 1600 N/mm<sup>2</sup>).

**Matière(s):**

Couteau en acier à outils spécial, lames trempées par induction.

**Pièce(s) de rechange:**

Têtes 734110.

## Description technique

Longueur totale	610 mm
Pour acier rond jusqu'à 48 HRC ou 1600 N/mm <sup>2</sup> jusqu'à Ø	7 mm
Pour acier rond jusqu'à 19 HRC ou 800 N/mm <sup>2</sup> jusqu'à Ø	9 mm
Pour acier rond jusqu'à 40 HRC ou 1200 N/mm <sup>2</sup> jusqu'à Ø	8 mm
Capacité de coupe	<48 HR
Avec butée de limitation	oui
Référence fabricant	UNIBOLT®
Tranchant	trempé

Matériau	Acier à outils spécial
Surface	vernis rouge
Avec vis de réglage	oui
Type de produit	Pince coupante

---

## Accessoires

Couteau de rechange complet avec vis Longueur totale 610 mm	734110 610
---	------------