



## Lampe de travail sans fil à LED, Puissance absorbée: 17 W



### Données de commande

N° commande	081254 17
GTIN	5708997354391
Classe d'article	08C

### Description

#### Exécution:

Lampes de travail à LED robustes avec boîtier en aluminium antichocs et arêtes de protection en caoutchouc.

- **Lumière douce, sans ombres, non éblouissante, avec faible dégagement de chaleur.**
- **Puissance lumineuse élevée, consommation électrique réduite, longue durée de vie.**
- **Agréées pour une utilisation à l'extérieur et dans des pièces humides.**

**Lampes de travail NOVA** avec poignée intégrée. LED COB haute puissance avec fonction de variation d'éclairage sur 5 niveaux, pivotante.

Indice de protection IP: IP 67

Zone ATEX: aucune

Flux lumineux: 150 - 1500 lm

Valeur CRI: 80

Nombre de batteries incluses: 1

Type de batterie: Lithium-ion

Longueur totale: 163 mm

### Description technique

Température de couleur	6000 K
------------------------	--------

Capacité de la batterie	5,4 A·h
Tension de la batterie	3,7 V
Alimentation électrique	Fonctionnement sur batterie
Type de batterie	Lithium-ion
Zone ATEX	aucune
Indice de protection IP	IP 67
Flux lumineux	150 - 1500 lm
Nombre de batteries incluses	1
Hauteur totale	163 mm
Longueur totale	163 mm
Largeur totale	63 mm
Valeur CRI	80
Poids	710 g

---

## Accessoires

Trépied Hauteur 1,35-3 m	081252 1,35-3
--------------------------	---------------