

**Mandrins de taraudage à changement rapide M3 – M12, Queue Ø d: 30mm****Données de commande**

N° commande	319445 30
GTIN	4045197959652
Classe d'article	32P

**Description****Exécution:**

Compensation de longueur élastique, souplesse grâce au guidage à billes.

**Norme:**

**DIN ISO 10889 / DIN 69880** und **VDI 3425**, Blatt 2.

**Accessoire(s):**

**Adaptateurs de taraudage** 335420 – 335620.

**Description technique**

Queue Ø d <sub>1</sub>	30 mm
Code couleur queue VDI	VDI 30
Longueur col L	61,5 mm
Compensation pression	7 mm
Compensation extension	7 mm
Ø ext. mandrin D	38 mm
Type de produit	Mandrins de taraudage VDI

