


**Fraise carbure monobloc HOLEX Pro INOX HPC, AlCrN, Ø f8 DC: 10mm****Données de commande**

N° commande	GG1013 10
GTIN	4045197908377
Classe d'article	GGN

Description**Exécution:**

Pour une **durée de vie exceptionnelle**.

Utilisable à des **vitesse de coupe élevées**; convient très bien également pour les aciers jusqu'à env. 1100 N/mm².

Comme 203013.

Description technique

Queue	DIN 6535 HB avec h6
Longueur totale L	66 mm
Longueur de coupe L _c	14 mm
Avance f _z pour le dressage dans l'INOX > 900 N/mm ²	0,045 mm
Ø queue D _s	10 mm
Nombre de dents Z	4
Avance f _z pour le rainurage dans l'INOX > 900 N/mm ²	0,04 mm
Ø dents D _c	10 mm
Direction de l'approche	Horizontal, oblique et vertical

Tolérance Ø nominal	f8
Largeur du chanfrein de bec à 45°	0,2 mm
Angle d'hélice	35 degré
Angle du chanfrein de bec	45 degré
Contenu	5
Série	Pro Inox
Revêtement	AlCrN
Type d'outils	Carbure monobloc
Norme	Norme usine
Type	N
Propriété de l'angle d'hélice	Différent
Pas des arêtes de coupe	Différent
Largeur de passe a_e pour le fraisage	0,5×D pour le dressage
Largeur de passe a_e pour le fraisage	Profondeur de coupe rainure pleine 1×D
Méthode d'usinage	HPC
Bague de couleur	bleu
Type de produit	Fraise à dresser

Données utilisateur

	Adéquation	V_c	Code ISO
Acier < 500 N/mm ²	adaptée	240 m/min	P
Acier < 750 N/mm ²	adaptée	220 m/min	P
Acier < 900 N/mm ²	adaptée	180 m/min	P
Acier < 1100 N/mm ²	adaptée	180 m/min	P
Acier < 1400 N/mm ²	moyennement adaptée	150 m/min	P
TOOLOX 33	moyennement adaptée	115 m/min	H
TOOLOX 44	moyennement adaptée	80 m/min	H
INOX < 900 N/mm ²	adaptée	100 m/min	M

INOX > 900 N/mm ²	adaptée	85 m/min	M
Uni	moyennement adaptée		
av. arrosage max.	adaptée		
av. arrosage min.	moyennement adaptée		
à sec	adaptée		
Air	adaptée		

Accessoires

Fraise carbure monobloc HOLEX Pro INOXHPC Ø f8 DC 10 mm

203013 10