

Garant**Petit coupe-tubes universel****Données de commande**

N° commande	818100
GTIN	4045197595638
Classe d'article	81C

Description**Exécution:**

Construction extrêmement robuste pour sollicitations maximales. Coupe nette et fiable grâce aux 4 galets de guidage alignés.

Corps de base en magnésium moulé sous pression. Avec molette de rechange 818110.

Avantage(s):

Longue durée de vie grâce à la molette **revêtue TiN**. Travail puissant et rapide grâce aux avantages suivants:

- **Poignée ergonomique**
- **Construction légère**
- **Molette et galets de guidage à roulement à aiguilles**
- **Ebavureur à main amovible avec lame S20 revêtue TiN.**

Utilisation:

Utilisation multifonction pour couper des tubes en inox, aluminium, laiton et cuivre.

Description technique

Alésage molette	4,85 mm
Ø molette	19 mm
Largeur molette	6,2 mm
Pour Ø ext. tuyau	3 - 35 mm
Poids	335 g

Longueur	165 mm
Largeur	65 mm
Hauteur	40 mm
Nombre de galets de guidage	4
Nombre de molettes	1
Pour matériaux tubulaires	Laiton
Pour matériaux tubulaires	Cuivre
Pour matériaux tubulaires	VA
Pour matériaux tubulaires	Aluminium
Avec fonction de cliquet	non
Type de produit	Coupe-tubes

Accessoires

Ebavureur intérieur / extérieur pour acier inoxydable pour Ø tube jusqu'à 35 mm	814920 35
Boulon de molette	819630
Molette de rechange	818110
Assortiment de galets avec roulement à aiguilles 16 pièces	818025