


Garant

Pack promotionnel Fraise carbure monobloc, 5 pièces



Données de commande

N° commande	GG1308 1,5
GTIN	4045197906205
Classe d'article	GGN

Description

Exécution:

Cotes similaires à **DIN 6527**.

Revêtement perfectionné pour l'utilisation universelle dans l'acier et la fonte.

Comme 201308.

Description technique

Longueur totale L	50 mm
Nombre de dents Z	2
Ø queue D _s	3 mm
Tolérance Ø nominal	e8
Longueur de coupe L _c	4 mm
Avance f _z pour le rainurage dans l'acier < 750 N/mm ²	0,005 mm
Type de queue	HA
Avance f _z pour le dressage dans l'acier < 750 N/mm ²	0,006 mm
Largeur du chanfrein de bec à 45°	0,1 mm

Fiche technique

Ø dents D _c	1,5 mm
Direction de l'approche	Horizontal, oblique et vertical
Angle d'hélice	30 degré
Sommaire	5
Revêtement	AlCrN
Type d'outils	Carbure monobloc
Norme	DIN 6527
Type	N
Largeur de passe a _e pour le fraisage	0,3×D pour le dressage
Largeur de passe a _e pour le fraisage	Profondeur de coupe rainure pleine 1×D
Type de produit	Fraise à dresser

Données utilisateur

	Adéquation	V _c	Code ISO
Alu (à copeaux courts)	moyennement adaptée	280 m/min	N
Alu > 10% Si	moyennement adaptée	200 m/min	N
Acier < 500 N/mm ²	adaptée	120 m/min	P
Acier < 750 N/mm ²	adaptée	110 m/min	P
Acier < 900 N/mm ²	adaptée	100 m/min	P
Acier < 1100 N/mm ²	adaptée	70 m/min	P
Acier < 1400 N/mm ²	moyennement adaptée	60 m/min	P
INOX < 900 N/mm ²	adaptée	70 m/min	M
INOX > 900 N/mm ²	moyennement adaptée	50 m/min	M
Fonte GG(G)	adaptée	90 m/min	K
Uni	adaptée		
av. arrosage max.	adaptée		
av. arrosage min.	adaptée		
à sec	moyennement adaptée		

Air

#Produits adaptés

adaptée

<https://www.hoffmann-group.com/FR/fr/hom/p/GG1308-1,5>