



Clé dynamométrique électromécanique, Couple maximal: 1000Nm



Données de commande

N° commande	655290 1000
GTIN	4018754240050
Classe d'article	63A

Description

Exécution:

Clé électromécanique unique, associant les fonctions „**affichage**” et „**déclenchement**” dans un seul appareil. Une fois que le couple de serrage défini est atteint, la clé émet un signal sensitif et sonore comme une clé dynamométrique mécanique traditionnelle. En outre, la valeur atteinte est affichée à l'écran et peut être transmise à un PC. Grâce au mode supplémentaire „affichage”, l'utilisateur visualise en permanence le couple en cours. Enregistrement et documentation de 7500 vissages. Le blocage automatique des touches empêche tout dérèglement accidentel. Les préréglages peuvent être protégés contre tout réglage tiers par un code PIN. La clé offre une très grande plage de mesure. Rappel d'étalonnage automatique selon le nombre d'utilisations et l'intervalle de temps.

Unités de mesure: Nm, lbfft, lbfin.

- **Saisie aisée de la mesure étalon: pour les embouts avec mesure étalon modifiée, seule la nouvelle valeur doit être saisie. Le calcul de formules est superflu.**
- **QuickRelease: insertion sûre et changement rapide des embouts.**
- **Boîtier robuste et compact.**
- **Réglage des limites de tolérance qui, une fois atteintes, sont affichées sur l'écran par un changement de couleur.**
- **Commande extrêmement simple; utilisation complète et guidage par menus à l'aide de seulement 4 touches.**
- **Poignée bimatière, résistant aux huiles, graisses, carburants, liquides de frein et Skydrol.**
- **Port USB pour lecture des données.**

Cliquet emboîtable avec carré traversant.

Norme:

Geprüft nach DIN EN ISO 6789.

Données d'utilisation:

Légende du schéma et de la formule:

L_1 = longueur de levier sans embout

L_2 = mesure étalon réglée sur la clé dynamométrique

L_3 = longueur de levier avec mesure étalon usine

L_4 = mesure étalon de l'embout

L = longueur totale de l'outil

T_1 = couple à régler

T_2 = couple prescrit

Livraison:

Avec coffret robuste en plastique (réf. 100 et 200) ou coffret robuste en tôle d'acier (à partir de la réf. 400) et 2 piles (1,5 V Mignon / AA / LR6).

Accessoire(s):

Adaptateur USB, câble de raccordement et logiciel SENSOMASTER 4.

Remarque(s):

La précision de mesure du couple n'est garantie qu'à partir de la plage de couples étalonnée suivant DIN EN ISO 6789.

Description technique

Résolution	0,1 Nm
Poids	6910 g
Emmanchement pour embout	22x28 mm
Résolution de réglage	1 Nm
Couple maximal	1000 Nm
Carré d'entraînement	3/4 pouce
Précision de mesure du couple	±2 %
Outil interchangeable	Embout
Plage de couples	100 - 1000 Nm
Plage de couples	74 - 750 lbfft
Nombre de piles incluses	2
Code art. piles/batteries incluses	081561 LR6
Plage de couples	900 - 9000 lbfin
Série	MANOSKOP® 730DR
Principe de déclenchement	Déclenchement à course courte mécanique
Longueur totale L	1437 mm
Réglage de la valeur de déclenchement	réglable
Norme	DIN EN ISO 6789

Lecture commutable	Nm
Lecture commutable	lbf _{in}
Lecture commutable	lbf _{ft}
Procédé de mesure	Couple
Réglage de la valeur de déclenchement	numérique, réglable
Longueur de levier sans embout [l ₁]	1341 mm
Affichage	numérique
Longueur de levier avec mesure étalon usine [l ₃]	1396 mm
Type de raccordement	pour embouts (attachements rectangulaires)
Mesure étalon réglée sur la clé dynamométrique [l ₂]	55 mm
Feedback	avec affichage
Feedback	à déclenchement
Feedback	Signal sonore
Étalonnage	O1
Sens de serrage	Serrage à droite et à gauche
Certificat d'étalonnage	Certificat d'étalonnage du fabricant
Interface	Port USB
Possibilité de journalisation des données	oui
Méetrologie	électronique
Signalisation de déclenchement	visuel
Signalisation de déclenchement	acoustique
Signalisation de déclenchement	haptique
Type de pile	Mignon, AA
Alimentation électrique	Fonctionnement sur piles
QuickRelease/fonction de changement rapide	oui
Type de produit	Clé dynamométrique

Services

020010 1000

Étalonnage Clés dynamométriques Couple maximal 1000 Nm	
Étalonnage DAkkS Clé dynamométrique Couple maximal 1000 Nm	020020 1000

Accessoires

Piles alcalines au manganèse Format international LR6	081561 LR6
Piles alcalines au manganèse Format international LR6	081551 LR6