

**ROLLER****Filière «Central» complète avec coffret métallique, Type: 3/8-114****Données de commande**

N° commande	820300 3/8-114
GTIN	4044942047477
Classe d'article	84B

**Description****Exécution:**

Changement rapide de la tête de coupe par insertion simple dans la tête du cliquet. Têtes de coupe avec long guidage tubulaire et mors de coupe réglés avec précision. Les mors de coupe sont particulièrement résistants à l'usure et interchangeables. Cliquet réversible droite / gauche. Avec mors de coupe retournés, également adaptés pour un filetage très près du mur (sur des embouts de tubes courts déjà installés). Ne convient pas pour les tubes en inox.

**Utilisation:**

Filières pratiques et légères à emporter sur les chantiers. **Le petit Ø de la tête permet de travailler dans des endroits confinés.**

**Adapté(s) pour:**

Filetages gaz Withworth suivant DIN 2999 **coniques 1:16.**

**Contenu:**

Têtes de coupe corresp., 1 de chq.(pour filetages gaz Whitworth): 3/8; 1/2; 3/4; 1; 1.1/4 pouce  
Bras de cliquet: 1 pc.

**Remarque(s):**

Les éléments suivants sont également disponibles individuellement sur demande:

- **Bras de cliquet 820600**
- **Coffret en acier 820620**
- **Têtes de coupe complètes avec mors 820650 et mors de rechange 820670.**

Lors de la commande, indiquer la référence désirée.

## Description technique

Tête de coupe pour filetages gaz Whithworth	3/8; 1/2; 3/4; 1; 1.1/4 pouce
Nombre de bras de cliquet	1
Norme	DIN EN 10226
Emballage	Coffret en acier
Type de produit	Filières

## Accessoires

Tête de coupe avec mors Type de filetage R1	820650 R1
Tête de coupe avec mors Type de filetage R1.1/4	820650 R1.1/4
Coffret de transport en acier pour filières «Central» Type C1.1/4	820620 C1.1/4
Tête de coupe avec mors Type de filetage R3/8	820650 R3/8
Tête de coupe avec mors Type de filetage R3/4	820650 R3/4
Bras de cliquet «Central» Type C1.1/4	820600 C1.1/4
Tête de coupe avec mors Type de filetage R1/2	820650 R1/2