



## Valise étanche à l'eau «Explorer», Type: 5326



### Données de commande

N° commande	692930 5326
GTIN	8024482177014
Classe d'article	64A

### Description

#### Exécution:

Valises extrêmement robustes en plastique très résistant aux chocs, garnies de mousse alvéolée préformée. Fermeture par cadenas 085830 – 085875. Epaisseurs de paroi constamment élevées pour une grande stabilité. Étanche à la pression et résistante aux produits chimiques. Résiste à des températures de –33 à 90 °C.

#### Fonctionnement:

IP67: Protection contre l'immersion temporaire dans l'eau et protection contre la pénétration de poussières (étanchéité aux poussières), ainsi que protection complète contre le contact.

#### Utilisation:

Pour la protection, l'emballage et le transport d'appareils et de pièces fragiles.

#### Remarque(s):

Nombreux accessoires, autres tailles et variantes d'équipement disponibles sur demande.

### Description technique

Volume	53 l
Poids	11,3 kg

Dim. ext., H	292 mm
Dim. int., l	405 mm
Dim. ext., l	475 mm
Dim. int., H	250 mm
Nombre de roues	2
Dim. int., L	538 mm
Dim. ext., L	627 mm
Charge max.	37,2 kg
Nombre de fermetures	4
Nombre de poignées latérales	2
Indice de protection IP	IP 67
Propriété de la valise	antichocs
Propriété de la valise	empilable
Propriété de la valise	adapté au transport aérien
Type de produit	Système de transport d'outils