

Garant**Clé dynamométrique de base sans embout, Couple maximal: 800Nm****Données de commande**

N° commande	656055 800
GTIN	4045197542571
Classe d'article	61E

Description**Exécution:**

Clés dynamométriques à un bras pratiques et très compactes, réglables par un vernier et à déclenchement automatique. Très grande répétabilité, en raison de l'utilisation exclusive de matériaux de haute qualité et du prétraitement spécial / choix de pièces d'usure comme les ressorts de pression. Serrage à gauche et à droite par inversion du cliquet.

Un «effet clic» sensitif et sonore garantit un réglage précis et particulièrement aisé du couple désiré.

Appareil de base avec **carré emboîtable** (sans embout). Embouts correspondants, voir codes art. 657582 – 657950.

Unités de mesure: Nm

Fonctionnement:

La clé émet un «signal» (clairement sensitif et sonore), puis se réarme immédiatement.

Utilisation:

Pour séries moyennes à grandes.

Norme:

Geprüft nach DIN EN ISO 6789.

Précision:

Par rapport à la valeur affichée, **uniquement pour le serrage à droite: ± 3 %**

Données d'utilisation:**Légende du schéma et de la formule:**

L_1 = longueur de levier sans embout

l_2 = mesure étalon réglée sur la clé dynamométrique

L_3 = longueur de levier avec mesure étalon usine

L_4 = mesure étalon de l'embout

L = longueur totale de l'outil

T_1 = couple à régler

T_2 = couple prescrit

Remarque(s):

Etalonnage possible uniquement pour le serrage à droite.

La précision de mesure du couple n'est garantie qu'à partir de la plage de couples étalonnée suivant DIN EN ISO 6789.

Description technique

Affichage	analogique
Couple maximal	800 Nm
Emmanchement pour embout	14×18 mm
Précision de mesure du couple	±3 %
Sens de serrage	Serrage à droite et à gauche
Outil interchangeable	Embout
Graduation 1 trait =	2,5 Nm
Plage de couples	300 - 800 Nm
Principe de déclenchement	Déclenchement à course courte mécanique
Longueur de levier sans embout [l ₁]	1086,5 mm
Réglage de la valeur de déclenchement	avec vernier de réglage
Procédé de mesure	Couple
Longueur de levier avec mesure étalon usine [l ₃]	1111,5 mm
Feedback	à déclenchement
Longueur totale L	1173 mm
Mesure étalon réglée sur la clé dynamométrique [l ₂]	25 mm
Lecture commutable	Nm
Norme	DIN EN ISO 6789
Réglage de la valeur de déclenchement	réglable
Type de raccordement	pour embouts (attachements rectangulaires)
Étalonnage	O1
Certificat d'étalonnage	Certificat d'étalonnage du fabricant
Possibilité de journalisation des données	non
Métrologie	mécanique

Signalisation de déclenchement	acoustique
Signalisation de déclenchement	haptique
Type de produit	Clé dynamométrique

Services

Étalonnage DAkkSClé dynamométrique Couple maximal 1000 Nm	020020 1000
ÉtalonnageClés dynamométriques Couple maximal 1000 Nm	020010 1000