



## Valise étanche à l'eau «Explorer», Type: 3818



### Données de commande

N° commande	692930 3818
GTIN	8024482008646
Classe d'article	64A

### Description

#### Exécution:

Valises extrêmement robustes en plastique très résistant aux chocs, garnies de mousse alvéolée préformée. Fermeture par cadenas 085830 – 085875. Epaisseurs de paroi constamment élevées pour une grande stabilité. Étanche à la pression et résistante aux produits chimiques. Résiste à des températures de –33 à 90 °C.

#### Fonctionnement:

IP67: Protection contre l'immersion temporaire dans l'eau et protection contre la pénétration de poussières (étanchéité aux poussières), ainsi que protection complète contre le contact.

#### Utilisation:

Pour la protection, l'emballage et le transport d'appareils et de pièces fragiles.

#### Remarque(s):

Nombreux accessoires, autres tailles et variantes d'équipement disponibles sur demande.

Propriété de la valise: adapté au transport aérien

Indice de protection IP: IP 67

Dim. ext., L: 410 mm

Dim. ext., l: 340 mm

Dim. ext., H: 205 mm

Dim. int., L: 380 mm

Dim. int., l: 270 mm

Dim. int., H: 180 mm

## Description technique

Dim. int., H	180 mm
Poids	2,75 kg
Volume	18,4 l
Dim. ext., L	410 mm
Dim. ext., H	205 mm
Dim. int., l	270 mm
Dim. int., L	380 mm
Dim. ext., l	340 mm
Nombre de fermetures	2
Charge max.	12,4 kg
Indice de protection IP	IP 67
Propriété de la valise	antichocs
Propriété de la valise	empilable
Propriété de la valise	adapté au transport aérien
Type de produit	Système de transport d'outils