

**Garant**

**Porte-outils à mortaiser pour plaquettes de coupe hexagonales Ø DS 32 mm, à partir de 6 pans: 11 mm**



## Données de commande

N° commande	290344 11
GTIN	4045197965660
Classe d'article	29K

## Description

### Remarque(s):

- Sur les centres d'usinage, utiliser l'accessoire d'alignement 290397 et un comparateur pour vérifier l'orientation de la broche.
- Sur les tours sans axe Y, utiliser la douille excentrique 290391 – 290393 pour le réglage précis des coordonnées Y.

## Description technique

Vis	290399 1
Long. utile L <sub>1</sub>	40 mm
Déport L <sub>3</sub>	5,5 mm
Ø pré-perçage min. D <sub>min</sub>	10,5 mm
Convient pour six-pans	11 - 17 mm
Ø queue	32 mm
Porte-plaquettes Ø D <sub>1</sub>	10 mm
Arrosage interne	oui
Long. queue L <sub>s</sub>	100 mm
Queue	Queue combinée
Type de produit	Outil de rainurage et de mortaisage

