

Garant

Porte-outils à mortaiser pour plaquettes de coupe hexagonales Ø DS 32 mm, à partir de 6 pans: 28mm



Données de commande

N° commande	290344 28
GTIN	4045197965684
Classe d'article	29K

Description

Remarque(s):

- **Sur les centres d'usinage, utiliser l'accessoire d'alignement 290397 et un comparateur pour vérifier l'orientation de la broche.**
- **Sur les tours sans axe Y, utiliser la douille excentrique 290391 – 290393 pour le réglage précis des coordonnées Y.**

Description technique

Déport L_3	14 mm
Long. utile L_1	89 mm
Vis	290399 3
Ø pré-perçage min. D_{min}	26,5 mm
Convient pour six-pans	28 - 37 mm
Ø queue	32 mm
Porte-plaquettes Ø D_1	25 mm
Arrosage interne	oui
Long. queue L_s	100 mm
Queue	Queue combinée
Type de produit	Outil de rainurage et de mortaisage

