

Garant

Porte-outils à mortaiser pour plaquettes de coupe hexagonales Ø DS 32 mm, à partir de 6 pans: 45mm

**Données de commande**

N° commande	290344 45
GTIN	4045197965707
Classe d'article	29K

Description**Remarque(s):**

- **Sur les centres d'usinage, utiliser l'accessoire d'alignement 290397 et un comparateur pour vérifier l'orientation de la broche.**
- **Sur les tours sans axe Y, utiliser la douille excentrique 290391 – 290393 pour le réglage précis des coordonnées Y.**

Description technique

Vis	290399 4
Ø pré-perçage min. D_{min}	43 mm
Déport L_3	23 mm
Long. utile L_1	140 mm
Convient pour six-pans	45 - 70 mm
Ø queue	32 mm
Porte-plaquettes Ø D_1	40 mm
Arrosage interne	oui
Long. queue L_s	100 mm
Queue	Queue combinée
Type de produit	Outil de rainurage et de mortaisage

