

**Garant**

**Porte-outils à mortaiser pour plaquettes de coupe hexagonales Ø DS 20 mm, à partir de 6 pans: 17mm**



## Données de commande

N° commande	290340 17
GTIN	4045197965578
Classe d'article	29K

## Description

### Remarque(s):

- Sur les centres d'usinage, utiliser l'accessoire d'alignement 290397 et un comparateur pour vérifier l'orientation de la broche.
- Sur les tours sans axe Y, utiliser la douille excentrique 290391 – 290393 pour le réglage précis des coordonnées Y.

## Description technique

Vis	290399 2
Long. utile L <sub>1</sub>	56 mm
Déport L <sub>3</sub>	8,5 mm
Ø pré-perçage min. D <sub>min</sub>	16 mm
Convient pour six-pans	17 - 28 mm
Ø queue	20 mm
Porte-plaquettes Ø D <sub>1</sub>	15 mm
Arrosage interne	oui
Long. queue L <sub>s</sub>	50 mm
Queue	Queue combinée
Type de produit	Outil de rainurage et de mortaisage

