

3M Roloc™
disques abrasifs 787C, Ø 50,8 mm, Grain: 80



Données de commande

| | |
|------------------|----------------|
| N° commande | 554014 80 |
| GTIN | 30076308896998 |
| Classe d'article | 53M |

Description

Exécution:

Capacité d'enlèvement de matière et durée de vie très élevées grâce au grain de céramique (CER) auto-affûtant.

Avec grain abrasif de précision **Cubitron™ II**.

Support en fibres robuste, idéal pour l'usinage des arêtes.

Utilisation:

Utiliser avec un plateau-support dur 554089.

Description technique

| | |
|------------------------------|-------------------------|
| Abréviation de l'abrasif | Céramique |
| Attribut des noms de produit | Ø 50,8 mm |
| Vitesse de rotation max. | 25000 min ⁻¹ |
| Type de produit | disques abrasifs |

Données utilisateur

| | Adéquation | V _c | Code ISO |
|--|------------|----------------|----------|
|--|------------|----------------|----------|

| | |
|--------------------------------|---------|
| Alu Mg | adaptée |
| Acier < 900 N/mm ² | adaptée |
| Acier < 1400 N/mm ² | adaptée |
| Acier < 55 HRC | adaptée |
| Acier < 60 HRC | adaptée |
| Acier < 67 HRC | adaptée |
| INOX | adaptée |
| Ti | adaptée |
| Fonte GG(G) | adaptée |
| CuZn | adaptée |
| à sec | adaptée |