



Etou haute pression CN - NC8, Type: 125L



Données de commande

N° commande	360405 125L
GTIN	4250364403375
Classe d'article	34A

Description

Exécution:

Encombrement réduit: le rapport plage de serrage / longueur totale est optimal. Pression de serrage présélectionnable **sans outil: sur 11 niveaux:** largeur de mors 90 mm, **sur 4 niveaux:** largeur de mors 125 / 160 / 200 mm. Corps de base en GJS-60 particulièrement rigide, **bords inférieurs et supérieurs rectifiés, parallélisme des mors 0,02 mm.**

Caractéristique:

Broche entièrement protégée et nitrurée, nécessitant peu d'entretien!

- Sécurité de fonctionnement accrue.
- Pare-copeaux optimisé.
- Opérations de nettoyage minimisées.

Utilisation:

Montage horizontal ou latéral, **étant donné que les surfaces latérales sont rectifiées avec une précision de -0,05 mm.**

Livraison:

Avec 2 mors étagés (= standard!), 1 manivelle, 4 brides de serrage.

Accessoire(s):

- Plaques d'adaptation pour changement rapide des mors Xtric 361293; 361294 réf.125.
- Plaques d'adaptation 361297; 361298 réf. 125.
- Tirettes 360025 - 25 M10.

Remarque(s):

- Dimension/interface de mors NC 8 identique à celle des modèles Allmatic TC / LC.
- Le modèle NC 8 (360405) remplace les produits LC (360500) et TC (360400).
- Les réf. 125 MX et 125 LX sont fournies avec les mors 361295 125 et 361296 125.

Description technique

Longueur corps de base a	530 mm
Exécution	Systèmes de serrage à point zéro
$r \pm 0,015$	216 mm
Hauteur mors h	39,5 mm
Type	125
Rainure longitudinale I H7	20 mm
Plage de serrage b	0 - 314 mm
Code couleur pour accessoires adaptés	NC8
t	144 mm
m	278 mm
Rainure transversale n H7	20 mm
Longueur totale L	615 mm
Plage de serrage d	87 - 445 mm
Poids	43 kg
Force de serrage maximale	40 kN
Hauteur corps de base c $-0,02$	100 mm
Nombre de filetages pour butée de pièce	7
Largeur âme $B_1 -0,05$	126 mm
Série	NC8
Type de produit	Etaux machine

Accessoires

Jeu de racleurs de filets Type 125	360822 125
------------------------------------	------------