

Garant**Fraise rotative Z7 – moyenne, denture croisée, Carbure, Type: H1230****Données de commande**

N° commande	540200 H1230
GTIN	4045197967329
Classe d'article	51D

Description**Exécution:**

Queue Ø 6 mm.

Les fraises rotatives **GARANT** sont fabriquées exclusivement sur les machines CNC les plus modernes à partir de types de carbure hautes performances et de grande ténacité avec une très bonne stabilité des angles de coupe. La queue est en acier, si le diamètre de la tête est supérieur à celui de la queue, sinon en carbure.

Utilisation:

Adaptées à la quasi-totalité des matériaux, tant pour les travaux manuels que pour ceux impliquant des robots industriels. Pour l'ébarbage, la coupe d'arêtes, l'enduisage, l'usinage de soudures et de surfaces planes.

Ø queue: 6 mm

Forme: Flamme

Ø tête: 12 mm

Longueur de tête L_t: 30 mm

Longueur totale: 70 mm

Ø queue: 6 mm

Description technique

Ø tête	12 mm
Degré de finesse de la denture	Moyen
Forme	Flamme
Forme	H1230
Longueur totale	70 mm
Longueur de tête L ₁	30 mm
Type de denture	à denture alternée
Abréviation denture	Z7
Ø queue	6 mm
Type d'outils	Carbure
Type de produit	Fraises rotatives