

**Garant**
**Micro-fraise carbure monobloc, Diamant, Ø DC × L1: 2X30mm**

**Données de commande**

N° commande	209700 2X30
GTIN	4045197917454
Classe d'article	11Y

**Description**
**Exécution:**

Avec **revêtement diamant cristallin sp<sup>3</sup>**. Pour **une précision et des performances optimales dans** les matériaux composites à base de fibres, le PRFV, le PRFC et le graphite. Les **tolérances extrêmement strictes** garantissent une précision maximale. Dépouille double. **Angle d'épaulement  $\alpha=16^\circ$** .

Tolérances:

· **Ø de positionnement libre:  $D_1 = 0 / -0,01$  mm.**

**Remarque(s):**

En cas d'augmentation de la longueur de col de l'outil, réduire la valeur  $a_p$ !

Valeurs pour:

Rainures pleines:  $a_p = 0,1 \times D \times a_{p,corr}$

Dressage:  $a_p = 0,2 \times D \times a_{p,corr}$

**Pour calculer la vitesse d'avance  $v_f$ , utiliser la vitesse de rotation réelle (généralement maximale) de la machine!**

Par ex.:  $v_f = 18000$  [tr/min] ×  $f_z$  [mm/dent] ×  $z$

**Description technique**

Avance $f_z$ pour le dressage dans le graphite	0,03 mm
Ø queue $D_s$	4 mm
Longueur de col $L_1$ avec détalonnage	30 mm
Direction de l'approche	Horizontal, oblique et vertical
Longueur totale $L$	70 mm
Longueur de coupe $L_c$	3 mm

Tolérance Ø nominal	0 / -0,005
Avance $f_z$ pour le rainurage dans le graphite	0,025 mm
Ø de détalonnage $D_1$	1,91 mm
Nombre de dents Z	2
Ø dents $D_c$	2 mm
Queue	DIN 6535 HA avec h5
Angle d'hélice	30 degré
Facteur de correction $a_{p,corr}$	0,2
Angle du chanfrein de bec	90 degré
Revêtement	Diamant
Type d'outils	Carbure monobloc
Norme	Norme usine
Largeur de passe $a_e$ pour le fraisage	0,5×D pour le dressage
Largeur de passe $a_e$ pour le fraisage	Profondeur de coupe rainure pleine 1×D
Arrosage interne	non
Bague de couleur	noir
Type de produit	Fraise à dresser

## Données utilisateur

	Adéquation	$V_c$	Code ISO
PVDF GF20	adaptée	200 m/min	N
POM GF25	adaptée	190 m/min	N
PA 66 GF30	adaptée	170 m/min	N
PEEK GF30	adaptée	150 m/min	N
PTFE CF25	adaptée	180 m/min	N
PEEK CF30	adaptée	160 m/min	N
Hybride	adaptée		
Honeycomb Sandwich	adaptée	350 m/min	N

PRFV	adaptée	190 m/min	N
PRFV, PRFC	adaptée	190 m/min	N
Graphite	adaptée	340 m/min	N
av. arrosage min.	adaptée		
à sec	adaptée		
Air	adaptée		