



Serre-joints équerre, Serrage maximal: 120mm



Données de commande

N° commande	862500 120
GTIN	4008158016825
Classe d'article	83K

Description

Exécution:

Corps de base en fonte malléable avec surfaces d'appui usinées avec précision (angle de serrage 90°). Mors de serrage mobile pour **différentes sections de matériaux**.

Utilisation:

Pour serrage conforme de pièces lors de travaux de soudure ou de montage.

Description technique

Serrage maximal	120 mm
Serrage maximal	100 mm
Poids	7,8 kg
Hauteur mors	61 mm
Type de produit	Serre-joints équerres

