

**Garant**
**Fraise torique carbure monobloc R1 0,3, Diamant, Ø DC × L1: 1,2X15mm**

**Données de commande**

N° commande	209726 1,2X15
GTIN	4045197919038
Classe d'article	11Y

**Description**
**Exécution:**

Avec **revêtement diamant cristallin sp<sup>3</sup>**. Pour **une précision et des performances optimales** dans les matériaux composites à base de fibres, le PRFV, le PRFC et le graphite. Les **tolérances extrêmement strictes** garantissent une précision maximale. Dépouille double. **Angle d'épaulement  $\alpha=16^\circ$** .

Tolérances:

- **Rayon de coupe :  $R_1 = \pm 0,0025$  mm**
- **Ø de positionnement libre:  $D_1 = 0 / -0,01$  mm**

**Remarque(s):**

En cas d'augmentation de la longueur de col de l'outil, réduire la valeur  $a_p$ !

Valeurs pour:

Copiage:  $a_p = 0,10 \times D \times a_{p,corr}$

Dressage:  $a_p = 0,20 \times D \times a_{p,corr}$

**Pour calculer la vitesse d'avance  $v_f$ , utiliser la vitesse de rotation réelle (généralement maximale) de la machine!**

Par ex.:  $v_f = 18000$  [tr/min] ×  $f_z$  [mm/dent] ×  $z$

**Description technique**

Avance $f_z$ pour le dressage dans le graphite	0,025 mm
Rayon de coupe $R_1$	0,3 mm
Ø dents $D_c$	1,2 mm
Avance $f_z$ pour le copiage dans le graphite	0,025 mm
Longueur totale L	60 mm
Longueur de col $L_1$ avec détalonnage	15 mm

Nombre de dents Z	2
Ø queue D <sub>s</sub>	4 mm
Ø de détalonnage D <sub>1</sub>	1,14 mm
Longueur de coupe L <sub>c</sub>	1,2 mm
Queue	DIN 6535 HA avec h5
Angle d'hélice	30 degré
Facteur de correction a <sub>p,corr</sub>	0,35
Revêtement	Diamant
Type d'outils	Carbure monobloc
Norme	Norme usine
Tolérance Ø nominal	0 / -0,005
Direction de l'approche	Horizontal, oblique et vertical
Largeur de passe a <sub>e</sub> pour le fraisage	0,05×D pour le copiage
Largeur de passe a <sub>e</sub> pour le fraisage	0,5×D pour le dressage
Arrosage interne	non
Bague de couleur	noir
Type de produit	Fraises toriques

## Données utilisateur

	Adéquation	V <sub>c</sub>	Code ISO
PVDF GF20	adaptée	200 m/min	N
POM GF25	adaptée	190 m/min	N
PA 66 GF30	adaptée	170 m/min	N
PEEK GF30	adaptée	150 m/min	N
PTFE CF25	adaptée	180 m/min	N
PEEK CF30	adaptée	160 m/min	N
Hybride	adaptée		
Honeycomb Sandwich	adaptée	350 m/min	N
PRFV	adaptée	190 m/min	N

PRFV, PRFC	adaptée	190 m/min	N
Graphite	adaptée	340 m/min	N
av. arrosage min.	adaptée		
à sec	adaptée		
Air	adaptée		