



## Cliquet emboîtable compact avec commutateur intégré, Type-Carré d'entraînement: 2-1/2pouce



### Données de commande

N° commande	657640 2-1/2
GTIN	4000896179701
Classe d'article	630

### Description

#### Exécution:

Forgés; tous les outils avec raccords = queue rectangulaire avec goupille à ressort. En conséquence, garantie d'une assise sûre et fixe des embouts dans la clé dynamométrique.

**Cliquet emboîtable compact** avec commutateur intégré.

#### Matière(s):

Acier au chrome-vanadium, chromé.

#### Données d'utilisation:

#### Légende du schéma et de la formule:

$L_1$  = longueur de levier sans embout

$l_2$  = mesure étalon réglée sur la clé dynamométrique

$L_3$  = longueur de levier avec mesure étalon usine

$L_4$  = mesure étalon de l'embout

$L$  = longueur totale de l'outil

$T_1$  = couple à régler

$T_2$  = couple prescrit

#### Adapté(s) pour:

Clés dynamométriques avec emmanchement rectangulaire.

#### Remarque(s):

Respecter la mesure étalon des embouts et la comparer à celle de l'outil de réglage (voir certificat d'étalonnage/manuel d'instructions de la clé dynamométrique utilisée). En cas de différence, corriger la mesure étalon!

Autres embouts avec emmanchement carré 22×28 mm disponibles sur demande.

## Description technique

Largeur b	40 mm
Capacité de charge max.	320 Nm
Hauteur h	14,3 mm
Emmanchement	14×18 mm
Nombre de dents	40
Carré d'entraînement	1/2 pouce
Mesure étalon S	36 mm
Outil interchangeable	Embout
Matériau	Acier au chrome-vanadium
Type de produit	Cliquets