

Garant

Fraise tonneau en carbure monobloc, forme conique $\alpha/2 = 18^\circ$ PPC, TiAlN, \emptyset f8 DC / R2: 16/1000mm

**Données de commande**

N° commande	207537 16/1000
GTIN	4045197922731
Classe d'article	11X

Description**Exécution:**

Outil hautes performances **pour un usinage de finition extrêmement efficace sur les surfaces de forme libre**. Pour des qualités d'état de surface exceptionnelles dans des **délais d'usinage ultra-courts**. Pour utilisation sur des fraiseuses 5 axes modernes avec prise en charge CAO / CAM.

La géométrie de coupe frontale est conçue pour obtenir des copeaux en optimisant leurs formes et leur évacuation, en particulier en utilisant le rayon en bout. Le nombre de dents se limite de ce fait au nombre de dents frontales effectif.

Recommandation(s):

Pour les opérations de finition, nous recommandons une surépaisseur de 0,05 à 0,2 mm.

Remarque(s):

R_2 représente le rayon effectif sur l'outil.

Aucun réaffûtage possible!

Pour traitement des murs et prévention des arêtes gênantes.

Description technique

Avance f_z pour le dressage dans l'INOX > 900 N/mm ²	0,065 mm
Nombre de dents Z	6
Avance f_z pour le copiage dans l'INOX > 900 N/mm ²	0,08 mm
Longueur de coupe L_c	16 mm
Longueur totale L	90 mm
\emptyset queue D_s	16 mm

Rayon effectif R ₂	1000 mm
Rayon de coupe R ₁	4 mm
Angle d'hélice	30 degré
Revêtement	TiAlN
Type d'outils	Carbure monobloc
Norme	Norme usine
Type	N
Tolérance Ø nominal	f8
Direction de l'approche	horizontal
Largeur de passe a _e pour le fraisage	0,05×D pour le dressage
Largeur de passe a _e pour le fraisage	0,05×D pour le copiage
Queue	DIN 6535 HA avec h6
Méthode d'usinage	PPC
Bague de couleur	bleu
Type de produit	Fraises à bout hémisphérique et à bout sphérique

Données utilisateur

	Adéquation	V _c	Code ISO
Alu (à copeaux courts)	moyennement adaptée	200 m/min	N
Alu > 10% Si	moyennement adaptée	200 m/min	N
INOX < 900 N/mm ²	adaptée	150 m/min	M
INOX > 900 N/mm ²	adaptée	140 m/min	M
Ti > 850 N/mm ²	adaptée	70 m/min	S
Inconel	adaptée	60 m/min	S
av. arrosage max.	adaptée		
av. arrosage min.	moyennement adaptée		
à sec	moyennement adaptée		
Air	moyennement adaptée		

Services

Rectification de queue Type HB

129100 HB