

Garant
Embout clé à molette, Type-largeur d'ouverture: 1-27mm

Données de commande

N° commande	657850 1-27
GTIN	4045197592279
Classe d'article	61E

Description
Exécution:

Forgés; tous les outils avec raccords = queue rectangulaire avec goupille à ressort. En conséquence, garantie d'une assise sûre et fixe des embouts dans la clé dynamométrique. Nombreuses utilisations possibles grâce à la capacité d'ouverture réglable.

Attention:

Correction de la mesure étalon nécessaire sur la clé dynamométrique (valeur de réglage modifiée).

Avantage(s):

En cas de réglage de la capacité d'ouverture, **il n'est pas nécessaire d'adapter la mesure étalon.**

Matière(s):

Acier au chrome-vanadium, chromé.

Données d'utilisation:
Légende du schéma et de la formule:

L_1 = longueur de levier sans embout

L_2 = mesure étalon réglée sur la clé dynamométrique

L_3 = longueur de levier avec mesure étalon usine

L_4 = mesure étalon de l'embout

L = longueur totale de l'outil

T_1 = couple à régler

T_2 = couple prescrit

Adapté(s) pour:

Clés dynamométriques avec emmanchement rectangulaire.

Remarque(s):

Respecter la mesure étalon des embouts et la comparer à celle de l'outil de réglage (voir certificat d'étalonnage/manuel d'instructions de la clé dynamométrique utilisée). En cas de différence, corriger la mesure étalon!

Description technique

Largeur b	61,8 mm
Hauteur h	14,6 mm
Emmanchement	9×12 mm
Ouverture	1/8 – 1.1/16 pouce
Ouverture	4 - 27 mm
Mesure étalon S	62,7 mm
Outil interchangeable	Embout
Type de produit	Embout a fourche