

**KANON****Appareil de contrôle de couple minimum, Couple maximal: 150cNm****Données de commande**

N° commande	658800 150
GTIN	4582126965471
Classe d'article	66F

**Description****Exécution:**

Appareil de mesure précis pour couples de serrage minimums. Echelle très lisible avec index mobile sur le dessus et graduation supplémentaire sur le côté du boîtier. **Avec mandrin de serrage 3 mors en acier.**

**Utilisation:**

Pour la mesure de couples de serrage minimum (résistances à la torsion ou au frottement) ou pour un serrage de vis contrôlé.

**Norme:**

Geprüft nach DIN EN ISO 6789.

**Remarque(s):**

La précision de mesure du couple n'est garantie qu'à partir de la plage de couples étalonnée suivant DIN EN ISO 6789.

**Description technique**

Capacité du mandrin	1 - 8,5 mm
Poids	600 g
Couple maximal	150 cNm
Ø	63 mm
Plage de couples	10 - 150 cNm
Plage de couples	100 - 1500 mNm
Signalisation de déclenchement	visuel

Réglage de la valeur de déclenchement	Index mobile
Série	SGK
Réglage de la valeur de déclenchement	non réglable
Procédé de mesure	Couple
Affichage	analogique
Graduation 1 trait =	2 cNm
Longueur totale L	132 mm
Feedback	avec affichage
Type de raccordement	Mandrin de serrage 3 mors
Norme	DIN EN ISO 6789
Lecture commutable	Nm
Etalonnage	O3
Sens de serrage	Serrage à droite et à gauche
Certificat d'étalonnage	Certificat d'étalonnage du fabricant
Précision de mesure du couple	±3 %
Possibilité de journalisation des données	non
Méetrologie	mécanique
Type de produit	Clé dynamométrique

## Services

Etalonnage Clé dynamométrique des deux côtés Couple maximal 400/2 Nm

020030 400/2