



Lampes de travail à LED, Type: 3



Données de commande

N° commande	081415 3
GTIN	4260131238062
Classe d'article	08C

Description

Exécution:

Lampes de travail à intensité variable, puissantes, robustes et durables avec **flexible** et **puissant pied magnétique**. Raccordement à un bloc d'alimentation 24 V ou à une commande machine 24 V. LED hautes performances dans un boîtier en aluminium, blanc froid env. 5500 Kelvin. Large angle de départ 120° avec éclairage homogène.

Fonctionnement:

IP65: Protection contre les jets d'eau de toutes directions et protection contre la pénétration de poussières (étanchéité aux poussières), ainsi que protection complète contre le contact.

Livraison:

Avec bloc d'alimentation 250 V.

Remarque(s):

Pinces et supports magnétiques adaptés, voir 081418/081419.

Description technique

Ø pied magnétique	66 mm
Flux lumineux	300 lm

Alimentation électrique	Fonctionnement sur secteur
Ampoule	LED
Poids	550 g
Type de fixation	Magnetfuß
Indice de protection IP	IP 65
Puissance lumineuse	2,5 W
Tension nominale	250 V
Température de couleur	5500 K
Angle de départ	120 degré
Zone ATEX	aucune
Hauteur totale	620 mm
Puissance	blanc froid
Largeur tête de lampe	30 mm
Hauteur tête de lampe	15 mm
Profondeur tête de lampe	90 mm
Type de produit	Lampe pour établi / lampe de travail pour postes de travail

Accessoires

Support magnétique Ø plaque de montage supérieure 95 mm	081419 95
Pince Ø plaque de montage supérieure 95 mm	081418 95