

**Embout taraud HSS, Pour filetages: M4****Données de commande**

N° commande	676307 M4
GTIN	4013288119087
Classe d'article	63H

Description**Exécution:**

Queue à six pans 1/4 pouce suivant DIN 3126 C 6,3.

Avantage(s):

Changement rapide et aisé entre les embouts pour forets, fraises ou vis.

Utilisation:

Idéals pour les travaux de réparation et de montage en utilisation mobile.

Description technique

Longueur corps	14 mm
Pas	0,7 mm
Longueur totale	36 mm
Pour filetages	M4
Queue à six pans pour embouts	C 6,3
Type de filetage	M
Type d'outils	HSS
Classe de tolérance	ISO 2 6H
Angle de flanc	60 degré
Utilisation avec le type d'alésage	jusqu'à 1xD pour les trous débouchants

Type de produit

Embout de taraudage pour
perçuse avec entrée GUN