



## Embout forets étagés, Plage de perçage: 4-20mm



### Données de commande

N° commande	676305 4-20
GTIN	4013288119155
Classe d'article	63H

### Description

**Exécution:**

Queue à six pans 1/4 pouce suivant DIN 3126 C 6,3.

9 étages de perçage au pas de **2 mm**, utilisation dans des matériaux jusqu'à 4 mm d'épaisseur.

Avec brise-arêtes (ébarbureur pour tôles) au Ø 10 pour tôles de 1 mm.

**Avantage(s):**

Changement rapide et aisé entre les embouts pour forets, fraises ou vis.

**Utilisation:**

Idéals pour les travaux de réparation et de montage en utilisation mobile.

### Description technique

Plage de perçage	4 - 20 mm
Nombre d'étages de perçage	9
Longueur corps	20 mm
Epaisseur de tôle max.	4 mm
Hauteur d'étage	4 mm
Longueur totale	67 mm
Pas	2 mm
Queue à six pans pour embouts	C 6,3
Référence fabricant	843
Type d'outils	HSS

Type de produit

Embout forets étagés