



Pince de mécanicien de précision, chromée Plat et rond, Longueur totale: 125mm



Données de commande

N° commande	716100 125
GTIN	4003773016960
Classe d'article	73F

Description

Exécution:

Avec mâchoires courtes et étroites, intérieur lisse. Pincés chromées, branches revêtues de plastique.

Norme:

DIN ISO 9655

Matière(s):

Acier électrique au chrome-vanadium; forgé et trempé.

Description technique

Longueur totale	125 mm
Longueur mors	27 mm
Forme de mâchoire	Plat et rond, droit
Norme	DIN ISO 9655
Exécution des mors	Intérieur lisse
Poignée	avec revêtement en plastique
Matériau	Acier électrique au chrome-vanadium; forgé et trempé
Surface	chromée

Type de produit

Pinces de préhension