

Garant**Pince à becs demi-ronds, coudée isolée suivant VDE, Longueur totale: 200mm**

Données de commande

N° commande	713710 200
GTIN	4045197501493
Classe d'article	71B

Description

Exécution:

Mâchoires particulièrement longues, pointues-ovales. Taillants trempés par induction (env. 61 HRC), convenant pour fils durs et souples. Intérieur des mâchoires rugueux.

Pince chromée, branches à gaine multicomposant, surface en **Haptoprene** ergonomique.

Isolation suivant DIN EN CEI 60900 / VDE 0682-201 pour travaux sous tension jusqu'à 1000 V.

Norme:**DIN ISO 5745****Matière(s):**

Acier au chrome-vanadium, forgé et trempé.

Description technique

Longueur totale	200 mm
Longueur mors	73 mm
Forme de mâchoire	ovale-pointue, avec mâchoires coudées (env. 40° – 45°)
Norme	DIN EN CEI 60900 / VDE 0682-201
Norme	DIN ISO 5745
Propriété des mors	Taillants trempés par induction (environ 60 HRC)
Exécution des mors	intérieur rugueux

Poignée	Gaine multimatière avec surface ergonomique en Haptoprene
Matériau	Acier au chrome-vanadium, forgé et trempé
Surface	chromée
Type de produit	Pince multifonction