

**Erdi****Cisaille à tôle Ideal, coupe à droite, Longueur totale: 240mm**

## Données de commande

|                  |               |
|------------------|---------------|
| N° commande      | 766100 240    |
| GTIN             | 4010220010969 |
| Classe d'article | 73X           |

## Description

### Exécution:

Tête de cisaille forgée; tranchants trempés par induction. Vis de réglage encastrée, démultiplication à levier double avec ressort d'ouverture intégré.

Avec microdenture. Tête de cisaille en **acier spécial S** (HRC 60 – 62), branches forgées tout acier avec protection antidérapante.

**Capacité de coupe:** tôles jusqu'à 2,0 mm, tôles inox jusqu'à 1,5 mm.

- **Taillants biseautés optimisés pour une meilleure progression dans la tôle.**
- **L'angle d'ouverture réduit de la poignée et l'allongement des lames vers l'articulation réduisent l'effort de coupe.**

### Utilisation:

Pour coupes droites continues et chantournages.

## Description technique

|                    |                |
|--------------------|----------------|
| Longueur totale    | 240 mm         |
| Longueur lames     | 24 mm          |
| Type d'utilisation | coupe à droite |
| Type de produit    | Ciseaux        |

## Accessoires

Kit de réparation pour cisaille à tôle Ideal

766110