



Tournevis dynamométrique, Type: TX20



Données de commande

N° commande	659950 TX20
GTIN	4013288099143
Classe d'article	63F

Description

Exécution:

Manche Kraftform éprouvé, poignée revolver à partir de 5 Nm. Chaque tournevis est **préréglé au couple de serrage adapté** à chaque taille de vis.

Une bague scellée empêche toute manipulation et dérèglage de la mécanique à l'intérieur du manche. La taille de vis et le couple de serrage sont estampillés dans l'extrémité du manche.

Une fois que le couple de serrage défini est atteint, le tournevis émet un signal sensitif et sonore.

Un **serrage supplémentaire de la vis est impossible**.

Réf. 2 – 4 pour vis à 6 pans creux.

Réf. TX6 – TX20 pour vis avec **profil Torx®**.

Réf. 6IP – 20IP pour vis avec **profil Torx Plus®**. Avec poignée revolver permettant la transmission de couples élevés.

Utilisation:

Idéal pour le montage de plaquettes.

Norme:

Geprüft nach DIN EN ISO 6789.

Remarque(s):

La précision de mesure du couple n'est garantie qu'à partir de la plage de couples étalonnée suivant DIN EN ISO 6789.

Description technique

Longueur lame	65 mm
---------------	-------

Précision de mesure du couple	±10 %
Couple prédéfini	500 cNm
Couple prédéfini	5 Nm
Réglage de la valeur de déclenchement	préréglé
Feedback	à déclenchement
Type de raccordement	fixe
Poids	220 g
Procédé de mesure	Couple
Lecture commutable	cNm
Principe de déclenchement	Accouplement à friction mécanique
Réglage de la valeur de déclenchement	non réglable
Norme	DIN EN ISO 6789
Longueur totale L	160 mm
Sens de serrage	Serrage à droite
Possibilité de journalisation des données	non
Signalisation de déclenchement	acoustique
Signalisation de déclenchement	haptique
Métrologie	mécanique
Profil d'entraînement	Tournevis pour vis TORX®
Référence fabricant	Pistolet 300 TX
Couple fixe	oui
Type de produit	Tournevis dynamométriques